




## XD 60 – svorkovnicová skříň, maximálně 60ks svorek – 500V /25A /AC



Certifikát: ATEX



### Technické parametry:

Provedení	IM2 Exd I
Napájecí napětí	Max. 500 V AC
Proud	Max. 25 A AC
Průřez připojovaných vodičů	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup>
Pracovní poloha	libovolná
Teplota okolí	-20°C až +40°C
Krytí	IP 54
Rozměry	460 x 580 mm včetně vývodek skříň 280 x 400 x 133 mm
Hmotnost	31,2 - 31,8 kg dle provedení

### Použití:

Svorkovnicová nevýbušná skříň XD 60 slouží jako spojovací krabice k průběžnému spojování a odbočování vícežilových kabelů nízkého nebo malého napětí.

Je určena k instalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu v dolech.

### Popis:

Těleso nevýbušné skříně je vyrobeno jako svařenec z plechu a lze ji připevnit na zeď nebo na ocelovou konstrukci pomocí 12 ks šroubů M8. Patky pro upevnění jsou přivařeny na zadní stěně skříně. V delší stěně skříně jsou našroubovány 4 ks vývodky PNV 48 nebo 5 ks vývodek PNV 32. V kratší stěně skříně mohou být 2 ks vývodek PNV 32 nebo 2 ks PNV48. Konkrétní provedení a počet vývodek se specifikuje při objednávce.

**V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.**



## XD 200 – svorkovnicová skříň 220 wago svorek – 250 /150w A/AC max.



Certifikát: ATEX



### Technické parametry:

Provedení	IM2/II2G/II3D 50°C Exe IIT4
Dovolené zatížení svorek	250 V AC, DC / 0,15 A
Pracovní poloha	vodorovná, přívod zespodu
Teplota okolí	-20°C až +80°C
Krytí	IP 54
Hmotnost	68 kg

### Použití:

Nevýbušná svorková skříň typu XD 200 slouží k průběžnému spojování telekomunikačních a ovládacích kabelů a jejich odbočování. Je určena k instalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu v dolech a mimo dolů s výskytem metanu.

### Popis:

Skříň obsahu je kovovou konstrukcí, na které jsou ve dvou řadách upevněny lišty DIN s celkovým počtem 200 svorek WAGO. Na horní straně skříňe jsou umístěna tři víka, na které lze umístit určitý počet certifikovaných vývodů různých velikostí podle požadavku zákazníka. Na spodní stěnu skříňe lze umístit přímo vývodky pancířové, pro přivedení vícežilového pancířového kabelu.

**V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.**